

ESD PROFI-SET TRENDY 2280 UND 2285

Das professionelle Sortiment für den ESD-Profi im stationären wie im mobilen Einsatz



2280 **BERNSTEIN** ESD Profi-Set **TRENDY**
mit 18 Werkzeugen und ESD-Handling Set

2285 **BERNSTEIN** ESD Profi-Set **TRENDY**
mit 18 Werkzeugen

Beschreibung:

Ausgewählte ESD-Werkzeuge im handlichen Koffer aus leitfähigem Material. Die Werkzeuge sind übersichtlich geordnet in maßgerechten Aussparungen aus leitfähigem Hartschaum. Für den individuellen Bedarf sind außerdem weitere Fächer vorhanden.

Außenmaße: 350 x 310 x 65 mm (geschlossen)



Werkzeugsortiment:

Gewicht: ca. 1,650 / 1,500 kg

Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-620	PLCC-Ziehwerkzeug
4-601	Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 0,8 mm
4-603	Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 50 x 1,5 mm
4-605	Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, 60 x 2,0 mm
4-621	Kreuzschlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 000
4-622	Kreuzschlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 00
4-623	Kreuzschlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, Gr. 0
6-661	TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 5
6-662	TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 6

Nr.	Beschreibung der Einzelteile
6-663 L	TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 7 mit Loch
3-133-13	Seitenschneider , 145 mm, leitfähige schwarze Handschutzhüllen
3-651-15	Mini-Seitenschneider EUROline-Conductive , 120 mm, ohne Schneidwate, für weichen Draht bis 0,6 mm Ø, Kupferdraht bis 1,2 mm Ø, durchgestecktes Gewerbe, Doppelblattfeder, hochglanzbrüniert, leitfähige zweifarbige Handschutzhüllen
3-682-15	Flachzange EUROline-Conductive , 130 mm, wie vor
3-683-15	Spitzzange EUROline-Conductive , 130 mm, kurze Backen, wie vor
5-049-13	SMD-Pinzette , 110 mm, gerade, super-spitz, mit ESD-Beschichtung
5-055-13	SMD-Pinzette , 120 mm, sichelförmig, super-spitz, wie vor
5-059-13	SMD-Pinzette , 120 mm, flach, runde Spitzen, 2,0 mm breit, wie vor
7-422	ESD/EGB-Pinsel , Borstenbreite 20 mm
9-354	ESD-Handling-Set (nur Set 2280), bestehend aus: faltbarer, grüner Arbeitsplatzauflege (Oberflächenwiderstand nach DIN 53482: ca. 10 ⁹ Ohm), Maße: 500 x 400 x 0,35 mm, Kontaktarmband Nr. 9-342, Erdungsleitung 2500 mm lang mit 1 MOhm-Sicherheitswiderstand