

## Allit Euronorm-Stapelbehälter Eco

Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen



Artikelnummer: 149743

## Allit Euronorm-Stapelbehälter Eco

### Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 115 x 555 x 355 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grau/rot
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Einfacher Transport durch geschlossene Grifflöcher
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- temperaturbeständig von -20°C bis +60°C

### Technische Details



Behältertyp	Stapelbehälter	nestbar	nein
Euronorm	ja	faltbar	nein
Höhe	120 mm	Wandkonstruktion	geschlossen
Länge	600 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Breite	400 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Innenhöhe	115 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Innenlänge	555 mm	Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +60°C
Innenbreite	355 mm	rollenbahnggeeignet	ja
Material	Polypropylen	Tragevorrichtung	geschlossene Grifflöcher

Stabilität / Aussteifung / Verst	Bodenverstärkung	Farbe	grau/rot
recyclebar	ja	Unterbau	Standfläche
stapelbar	ja	Gewicht	1,18 kg

## Zubehör

149731		2 Schiebeschnapp- / 2 Scharnierverschlüsse, für Euronormbehälter, Aus Polypropylen in grau/blau
149732		2 Schiebeschnapp- / 2 Scharnierverschlüsse, für Euronormbehälter, Aus Polypropylen in grau/rot
149741		4 Schiebeschnappverschlüsse, für Euronormbehälter, Aus Polypropylen in blau
149742		4 Schiebeschnappverschlüsse, für Euronormbehälter, Aus Polypropylen in rot
149753		Stülpdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, Höhe 10 mm, in grau
149755		Scharnierdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, Höhe 10 mm, in grau

## Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung