

## RAU

### Werkbank

#### Serie 8000

Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1040 x 3000 x 900 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung, Traglast 1250 kg, Gestellausführung 6-Fußgestell mit 3 Fußpaaren, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, Mit Flügeltür, Verschließbar mit Stiftzylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



# RAU.



#### Artikelnummer: 230708



#### Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 - 1040 x 3000 x 900 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 1250 kg
- Höhenverstellung über C-Profilstahl mit Lochraster
- Gestellausführung 6-Fußgestell mit 3 Fußpaaren
- Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke
- links 1 Schublade, 1 Schrank
- rechts 1 Schublade, 1 Schrank
- Schubladen Höhe 2x180 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm, Nutzhöhe =



Fronthöhe - 15 mm

- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen rollengelagert mit Selbsteinlauf, Auszug 90 %
- Mit Flügeltür
- Mit durchgehender Griffleiste ErgoScript® mit alufarbenem Overlay und Klarsichtabdeckung
- Mit Beschriftungsfeld
- Verschießbar mit Stiftzylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details






Möbeltyp	Tisch	Auszugsführung Schublade	rollengelagert mit Selbsteinlauf
Tischtyp	Werkbank	abschließbar	ja
Gestellausführung	6-Fußgestell mit 3 Fußpaaren	Griff	durchgehende Griffleiste
Höhe	840-1040 mm	Beschriftungsfeld	ja
Breite	3000 mm	Material Platte	Buche-Massivholz
Tiefe	900 mm	Oberfläche Platte	mit Lackleinölung
Stärke Platte	40 mm	Farbe Platte	Buche
Tiefe Platte	900 mm	Material Gestell	Stahl
Traglast	1250 kg	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
höhenverstellbar	ja	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Höhenverstellung durch	C-Profilstahl mit Lochraster	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Werkbank Ausstattung	2 Schubladen, 2 Schränke	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Unterbauten links	1 Schublade, 1 Schrank	Material Verarbeitung	verschweißt
Unterbauten rechts	1 Schublade, 1 Schrank	Schließsystem	Stiftzylinderschloss
Schubladen Anzahl	2 Stück	Türen Anzahl	2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe	2x180 mm	Türtyp	Flügeltür
Nutzbreite Schublade	490 mm	fahrbar	nein
Nutztiefe Schublade	560 mm	Anlieferung	fertig montiert
Nutzhöhe Schublade (detailliert)	Fronthöhe - 15 mm	Garantie	5 Jahre
Schubladentraglast	100 kg	Gewicht	184 kg
Auszug Schublade	90 %		

## Zubehör

230971		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 3000 x 3500 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen
230979		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 3000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 4 Lochplatten, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen

		neigbare Metallablagen, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 Flachbildschirmhalter
230987		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 3000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 Flachbildschirmhalter, 2 Kartonagenmagazine
230994		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1380 x 3000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 2 Etagenbords, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 Auslegerpaare, 4 Laufschienen, 2 Laufwagen mit Karabiner, 2 Leuchten
230999		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 3000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 1 Etagenbord, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 neigbare Metallablagen, 1 Flachbildschirmhalter
231004		Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 1380 x 3000 x 3000 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 3 Lochplatten, 1 Etagenbord, 1 Halteschiene für Sichtlagerkästen, 1 neigbare Metallablage, 1 Kartonagenmagazin, 1 Flachbildschirmhalter, 1 Auslegerpaar, 2 Laufschienen, 1 Laufwagen mit Karabiner, 1 Leuchte

### Dazu passt auch ...

149865		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 100 x 100 mm, Aus Polypropylen in rot
184411		Anti-Ermüdungsmatte, Meterware, Höhe x Breite 12 x 600 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen, Beständig gegen Abnutzung
195726		Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
225020		Schubladenmagazin, Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen in weiß transluzent
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz