

bott **Schubladenschrank** verso

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1050 x 550 mm, 7 Schublade(n), Mit Vollauszug, Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 232257



Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 1050 x 550 mm
- 7 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 6x100 mm/1x125 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Vollauszug
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Auszug Schublade | 100 % |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Material | Stahl | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Oberfläche Korpus | mit Puerbeschichtung |
| Höhe | 800 mm | Oberfläche Front | mit Puerbeschichtung |
| Breite | 1050 mm | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Tiefe | 550 mm | Auszugsart | Vollauszug |
| Schubladen Anzahl | 7 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 6x100 mm/1x125 mm | Gewicht | 96,961 kg |
| Schubladentraglast | 75 kg | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 233000 |  | Trenn- und Steckwände, mit 7 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233002 |  | Trenn- und Steckwände, mit 13 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233004 |  | Trenn- und Steckwände, mit 21 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233016 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 1050 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |
| 233035 |  | Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, in schwarz |
| 233076 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1050 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 233080 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1050 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 233443 |  | Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun |
| 233444 |  | Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau |
| 233449 |  | Schubladeneinsatzset, mit 33 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |