

bott

Werkzeugwagen

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Gestellausführung 4-Fußgestell mit 4 Rollen, Ausstattung: 6 Schubladen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Unterbau 4 Rollen



Artikelnummer: 233132









Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 800 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Gestellausführung 4-Fußgestell mit 4 Rollen
- Unterbau mit 4 Rollen
- Ausstattung: 6 Schubladen
- Schubladen Höhe 3x100 mm/2x125 mm//1x175 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Vollauszug
- Mit Auszugssperre
- Mit Schiebebügel
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm





Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszug Schublade	100 %
Tischtyp	Werkbank	Auszugssperre	Auszugssperre
Gestellform	4-Fußgestell mit 4 Rollen	Griff	Schiebebügel
Unterbau	4 Rollen	Material Platte	Multiplex
Höhe	980 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	800 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	600 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	mit Puerbeschichtung
Werkbank Ausstattung	Schubladen	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Schubladen Anzahl	6 Stück	Material Verarbeitung	verschweiß
Schubladen Anzahl x Höhe	3x100 mm/2x125 mm//1x175 mm	fahrbar	ja
Oberfläche Korpus	mit Puerbeschichtung	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Auszugsart	Vollauszug	Durchmesser Rad	125 mm
Schubladentraglast	50 kg	Gewicht	89,005 kg

Zubehör

232994		Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232995		Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232996		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232997		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232998		Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232999		Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233015		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233448		Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen