

LISTA

Schwerlast- Flügelürenschränk

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 641 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Klappverschluss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 530532



 LISTA

 10 YEARS WARRANTY

 Made in Germany



LISTA Schwerlastschränk mit Sichtfenster-Flügelüren

Schwerlast-Flügelürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 641 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion
- Doppel-Flügelür mit Sichtfenster
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 160 kg
- verschließbar mit Klappverschluss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	blau // RAL5012
Schranktyp	Schwerlastschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	1950 mm	Schließsystem	Klappverschluss
Breite	1100 mm	Unterbau	Sockel
Tiefe	641 mm	Material	Stahlblech
Schrank Ausstattung	Böden	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	abschließbar	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	fahrbar	nein
Traglast Fachboden	160 kg	Garantie	10 Jahre
elektrisch leitend	nein	Gewicht	116 kg
Farbe Korpus	blau // RAL5012		

Zubehör

530554		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 918 x 459 mm
530555		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 918 x 459 mm
530556		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 918 x 459 mm
530557		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 918 x 459 mm
530559		Stahlboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 967 x 549 mm, Traglast 160 kg, Aus Stahl
530561		Auszugboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 918 x 459 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, aus Stahl

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau