

Technisch specificatieblad

Installatiekanaal MKS 25, kanaalhoogte 38

Artikelnr. 6130165



Minikanaal MKS voor verborgen kabelgeleiding binnen.
Bodemdeel kanaal met vloerperforatie voor rechtstreekse montage tegen de wand.



PVC Polyvinylchloride

Producttekst inhoud pakket | Goot en deksel als set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6130165
Type	MKS 2538 TW rws
Dimensie	2000x38x25
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	30 m
Gewicht	29,00 kg/100 m

Technische gegevens

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	38,00 mm
Zijhoogte	25,00 mm
Aantal vaste scheidingswanden	1
Type bevestiging	Bodemperforatie
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
Beschermfolie	<input type="checkbox"/>