


Circulus Wit 1360lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212000
 EAN: 7021982120008



Elektrisch

System wattage: 19W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1360lm
 Werkzaamheid: 72 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 110°
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 45
 Diameter (mm) D: 360
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.52 / 2.1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 370 x 370 x 55

