


Specifikáció

Síklapúság	0,005 mm
Pontosság	12-20 mm : $\pm 2 \mu\text{m}$ 20-100 mm : $\pm 3 \mu\text{m}$ 100-300 mm : $\pm 5 \mu\text{m}$ - értékek zárt mérőfelület esetén érvényesek.
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, 12 mm-ig : $\varnothing 17 \text{ mm}$ 12 mm-től : $\varnothing 23 \text{ mm}$
Mérési felület	edzett acél Taper: edzett acél
Mérőorsó	Orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérési mód	3-pont
Szállítva	Dobozban, beállítókulccsal, mérési bizonyítvánnyal

Külön tartozék

No.	Leírás
952621	Hosszabbító 150mm: 12-20mm, 150/368,468,568
952622	Hosszabbító 150mm: 20-50mm, 150/368,468,568
952623	Hosszabbító 150mm: 50-300mm, 150/368,468.568




Holtest gazdaságos kivitelben

Sorozat 368

3-ponton mérő belső mikrométer gazdaságos kivitelben.
Jellemzői:

- Edzett szerszámacél ülék és kúp.
- Egyedi mikrométer. Beállítógyűrű és hosszabbító nélkül.



Metrikus

No.	Tartomány [mm]	L coll [mm]	a [mm]	b [mm]	Tömeg [g]
368-764	12 - 16	82	2,6	3,5	150
368-765	16 - 20	82	2,6	3,5	150
368-766	20 - 25	94	3,4	5,2	260
368-767	25 - 30	94	3,4	5,2	280
368-768	30 - 40	102	3,4	10	290
368-769	40 - 50	102	3,4	10	330
368-770	50 - 63	105	3,4	14	440
368-771	62 - 75	105	3,4	14	450
368-772	75 - 88	105	3,4	14	560
368-773	87 - 100	105	3,4	14	570
368-774	100 - 125	161	19,6	13,8	1020
368-775	125 - 150	161	19,6	13,8	1110
368-776	150 - 175	161	19,6	13,8	1200
368-777	175 - 200	161	19,6	13,8	1300
368-778	200 - 225	161	19,6	13,8	1420
368-779	225 - 250	161	19,6	13,8	1540
368-780	250 - 275	161	19,6	13,8	1690
368-781	275 - 300	161	19,6	13,8	1860