

Artikelnummer: 125064

Kurzbeschreibung: Vierwandwagen met roosters, L 1200 x B 770 mm



Langbeschreibung: Vierwandwagen met roosters, L 1000 x B 670 mm of L 1200 x B 770 mm, tot 600 kg: De stalen buis van deze vierwandige roosterwagen is stevig aan het basisframe gelast. De wagen is uitgerust met zwenkwielen met TPE-banden en diepe groefkogellagers, de behuizing is gegalvaniseerd. De remmen op de zwenkwielen zijn volgens de Europese norm EN 1757-3. De vaste wielen hebben ook TPE-banden en diepe groefkogellagers. De laadruimte bestaat uit een MDF-plaat met beukenhouten afwerking. Alle roosterwanden zijn afneembaar, de hoogte van het laadvlak is 285 mm. Wij bieden u de vierwandige roosterwagen met een lengte van 1000 mm en een breedte van 670 mm of een lengte van 1200 mm en een breedte van 770 mm. Het draagvermogen is tot 600 kg.Meer details:[ul]Stalen buis (a~ 26,9 x 1,75 mm) stevig aan het basisframe gelastZwenkwielen met TPE-banden en diepe groefkogellagers, gegalvaniseerde behuizingRemmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3.Vaste wielen (niet draaibaar) met TPE-banden en diepe groefkogellagersLaadvlak van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerkingProfielstaalframe van hoekstaal en vierkante buis.Draadrooster met framedraad (50/50/4 mm) in U-profielgeleidingsrailsAlle roosterwanden verwijderbaarLaadvlakhoogte: 285 mmHoogte duwbeugel: 990 mmWandhoogte: 500 mmDraagvermogen: 600 kgWiel a~: 200 mmAfmetingen: naar keuze l 1000 x b 670 mm of l 1200 x b 770 mm[ul]

