

Artikelnummer: 129952

Kurzbeschreibung: Handtrekwagen met boorden, wielen van volrubber, 2460 x 1210 mm

Langbeschreibung: Handtrekwagen met boorden, wielen van volrubber, 2460 x 1210 mm: Dissel met veiligheidshandgreep en automatische, gedempte terugkeer naar de rustpositie.

Profielstalen frame van hoekstaal. De houten zijwanden zijn bekleed met zeefdrukplaten en 250 mm hoog. De voorwand is stevig bevestigd aan het basisframe en de andere 3 zijden zijn opvouwbaar. Vloer van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Kogelgelagerde draaischijf, automatische parkeerrem op de voorwielen. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- laadoppervlak: 2460 x 1210 mm
- Buitenafmetingen: 2700 x 1290 mm
- Hoogte laadoppervlak: 500 mm
- Draagvermogen: 1500 kg
- Wiel a^m: 400 x 80 mm
- Eigen gewicht: 258 kg

