

Produktdatenblatt

Spezifikationen



LED Strahler Mureva 30W/3000lm /4000k / IP65 / IK05 / Kabel: 0,5m

IMT47210

EAN Code : 3606489903107

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produktserie	Mureva-Lichter
Produkt oder Komponententyp	Floodlight
Geräteanwendung	Lagerhäuser und Parkgaragen Wohnanlage Unterstützung von Mediengeräten Öffentliche Bereiche Sichere Beleuchtung Stadien und Arenen

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Außeneinsatz
Gesamte Systemleistung	30 W
Lichtquelle	LED
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC
Leistungsfaktor	0,9
Farbwiedergabeindex	Ra=80
Lichtfluss	3000 lm
Lampenlebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	4000 K
Farbton	Schwarz
Elektrische Isolierungsklasse	KlasseF
Strahlwinkel	110 °
Form	Rechteckig
Höhe	189,4 mm
Breite	141,4 mm
Tiefe	26,5 mm
Produktgewicht	780 g

Montage

Umweltbedingungen	Wetterfest
-------------------	------------

Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IK)	IK05
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,8 cm
VPE 1 Breite	19,8 cm
VPE 1 Länge	19,8 cm
VPE 1 Gewicht	750 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	11,953 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	107,624 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 years
----------	---------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)