

Festo AG & Co. KG

160235

Druckluftspeicher CRVZS-0.75

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Volumen	0,75 l
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	AD 2000-Merkblatt
Betriebsdruck	-0,95 - 16 bar
Zertifikat ausstellende Stelle	TSSACRN0H17477.5C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Stickstoff
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	-10 - 100 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 100 °C
Zulassung	CRN TÜV
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde	23 Nm
Produktgewicht	736 g
Befestigungsart	Halteklemmen
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Halteklemmen	hochlegierter Stahl rostfrei