



76217900 LED classic 40W E14 CW B35 CL ND 1PF/12

Sofort neutralweisses Licht (4000 K), wie bei herkömmlichen Glühlampen / Halogenlampen, Geringer Energieverbrauch - bis zu 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln, Ideale Kombination aus vertrauter Glühlampenoptik, hochwertigem Glasdesign und neutralweissen Licht

Technische Daten

| | |
|------------------|---------|
| Technologie | LED |
| Eingangswattage | 4.3 |
| Ersatzwattage | 40 |
| Socket | E14 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 15000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | |
| Lumen | 470 |
| Kelvin | 4000 |
| Schalzhäufigkeit | 20000 |
| RA-Wert | 80 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------|
| Dimmbar | Nein |
| Dimmeffekt | Non-Dim |

Service

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|------|
| Material | Glas |
| Grundfarbe | klar |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|-----|
| Kategorie | A++ |
|-----------|-----|

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8718699762179 |
| Bestellnummer (EOC) | 871869976217900 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|----|
| Artikelgewicht / g netto | 14 |
| Artikel mit Verpackung / g | 41 |

Mengen

| | |
|-----------------------|----|
| Kleinste Bestellmenge | 12 |
| Anzahl Packs pro VPE | 12 |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 9,7 | 3,5 | 3,5 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 14,6 | 6,3 | 4,6 |

Verschiedenes

| | |
|-----|-----|
| Typ | B35 |
|-----|-----|



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.