

Druckluft Kettenzüge

CL125K-2C10-C6U-E

Druckluft-Kettenzug ATEX

IR Ingersoll Rand



CLK-Druckluftkettenzug ex-geschützt, Tragkraft 125 kg, 3m Hub, 1,8m, 1 Lastkettenstrang, Drucktastensteuerung.

- Robustes, hochfestes, einfach zu transportierendes Aluminiumgehäuse.
- Für Dauerbetrieb geeigneter Lamellenmotor.
- Sicher und zuverlässig.
- Hakenaufhängung.
- CLK-Druckluft-Kettenzüge eignen sich im Gegensatz zu elektrischen Kettenzügen hervorragend für explosionsgefährdeten Bereiche. In der Standardausführung sind sie nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG als Ausrüstung der Kategorie 3 für Anwendungen in Zone 2 eingestuft (ATEX-Kennzeichnung EX II 3 GD c IIB 135°CX)

Technische Daten

Tragkraft (kg)	125
Kettenstränge	1
Mindestbauhöhe (mm)	292
Kettengröße (mm)	4x12
Gewicht (kg)	15,4