


ZARGES

Anlegeleiter

Alto L

24 profilierte Sprossen, Holmlänge
6,98 m, aus Leichtmetall

Artikelnummer: 219772



ZARGES Sprossen-Anlegeleiter Alto L

die kompakte Lösung

Anlegeleiter

- 24 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 7,7 m
- Holmlänge 6,98 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Breite 350 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Quertraverse am Holmende
- aus Leichtmetall
- Gewicht 14,4 kg
- Gemäß DIN EN 131

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Ausführung	einteilig
Material	Leichtmetall	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Holmlänge	6,98 m	Unterbau	Quertraverse
Arbeitshöhe	7,7 m	Nutzung	einseitig
Sprossen Anzahl	24	klappbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	fahrbar	nein
Tiefe Sprossen	30 mm	Treppengängig	nein
Breite	350 mm	Norm	DIN EN 131
Breite Quertraverse	1,1 m	Gewicht	14,4 kg