

## **RAPIDLIFT** **Palettenhubwagen** **Royal XF**



Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 52 mm



**Artikelnummer: 400123**

## **RAPIDLIFT Extra flacher Palettenhubwagen Royal XF**


Palettenhubwagen

- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gabelspitzen mit Schwellenkufen
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 52 mm
- Hubhöhe 170 mm / abgesenkte Höhe 55 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- Rahmen aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 210 °
- Kolben aus Stahl, hartverchromt und geschliffen
- Länge 1505 mm
- Gewicht 65 kg

## Technische Details

|                         |                     |                     |                                |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Hebegerät               | Hubwagen            | Breite Lenkräder    | 50 mm                          |
| Hubwagentyp             | Palettenhubwagen    | Länge               | 1505 mm                        |
| Traglast                | 2000 kg             | Lenkeinschlag       | 210 °                          |
| Länge Gabel             | 1150 mm             | Gabel Ausstattung   | Schwellenkufen                 |
| Breite Gabelzinken      | 160 mm              | Schnellhub          | nein                           |
| Tragbreite              | 540 mm              | Deichsel Ausführung | Funktionen Heben-Fahren-Senken |
| Bedienung Hub           | manuell/hydraulisch | Material            | Stahl                          |
| Bedienung Fahrwerk      | manuell             | Oberfläche Rahmen   | pulverbeschichtet              |
| Hubhöhe (min.)          | 55 mm               | Farbe Rahmen        | schwarz                        |
| Hubhöhe (max.)          | 170 mm              | Oberfläche Gabeln   | pulverbeschichtet              |
| Material Lenkrollen     | Polyurethan         | Farbe Gabeln        | blutorange // RAL2002          |
| Material Gabelrollen    | Polyurethan         | Farbe Deichsel      | schwarz                        |
| Gabelrollen             | Tandem              | Material Kolben     | Stahl                          |
| Durchmesser Gabelrollen | 52 mm               | Oberfläche Kolben   | hartverchromt und geschliffen  |
| Breite Gabelrolle       | 75 mm               | Gewicht             | 65 kg                          |
| Durchmesser Lenkräder   | 180 mm              |                     |                                |

## Zubehör

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
|--------|--|---|

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 148638 |  | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit   |
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen   |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen                               |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen              |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße   |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße   |
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz, nahtlos, Größe 9  |
| 227875 |  | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot   |
| 407817 |  | Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 509659 |  | IBC-Container, Höhe x Länge x Breite 1013 x 800 x 1200 mm, Inhalt 600 l, Einfüllöffnung Ø 150 mm, für Standard-Ausführung, mit Auslaufventil NW 50, Öffnung mit Alu-Platine versiegelt, Aus Polyethylen in naturweiss, Mit Kunststoffpalette |
| 626475 |  | Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen   |