



TUV TL Mini

TUV 8W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G5 [G5]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	11000 h
Systembeschreibung	na [-]

Lichttechnische Daten	
Farbcode	TUV
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Lampenstrom (Nom)	0,145 A
Spannung (Nom)	56 V

Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	2 Pin (2P)
Kolbenform	T16


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg

UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung	2,4 W

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150062368327
Bestell-Produktname	TUV 8W FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500623683
Bestellcode	62368327
Anzahl pro Verpackung	1
Berechnete lokale Codebezeichnung B2B	DESINFECTION FLUORESCENT LAMP
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
SAP-Material	928001104013
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	25,300 g

TUV TL Mini


Abmessungsskizzen




TUV 8W FAM/10X25BOX

Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Photometrische Daten



XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

