

## Poignées de manutention en aluminium rondes

Description de l'article/illustrations du produit

19"



### Description

**Matière :**

Aluminium.

**Finition :**

Anodisé incolore ou noir.

**Remarques concernant la commande :**

Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.

**Montage :**

Fixation par l'arrière.

**Accessoires :**


Rondelles d'extrémité K0201.

## Poignées de manutention en aluminium rondes

### Description de l'article/illustrations du produit



### Dessins



### Aperçu des articles

#### Poignées de manutention en aluminium rondes

Référence	Couleur du corps de base	A	B	D	H	L	T	Charge N	Référence Rondelle de finition
K0201.032041	noir	32	8	M4	32	40	10	500	K0201.4
K0201.055041	noir	55	8	M4	32	63	10	500	K0201.4
K0201.064041	noir	64	8	M4	32	72	10	500	K0201.4
K0201.076041	noir	76	8	M4	32	84	10	500	K0201.4
K0201.088041	noir	88	8	M4	32	96	10	500	K0201.4
K0201.096041	noir	96	8	M4	32	104	10	500	K0201.4
K0201.098041	noir	98	8	M4	32	106	10	500	K0201.4
K0201.100041	noir	100	8	M4	32	108	10	500	K0201.4
K0201.102041	noir	102	8	M4	32	110	10	500	K0201.4
K0201.120041	noir	120	8	M4	32	128	10	500	K0201.4
K0201.136041	noir	136	8	M4	32	144	10	500	K0201.4
K0201.055051	noir	55	10	M5	40	65	10	500	K0201.1
K0201.064051	noir	64	10	M5	40	74	10	500	K0201.1
K0201.076051	noir	76	10	M5	40	86	10	500	K0201.1
K0201.088051	noir	88	10	M5	40	98	10	500	K0201.1
K0201.096051	noir	96	10	M5	40	106	10	500	K0201.1
K0201.098051	noir	98	10	M5	40	108	10	500	K0201.1
K0201.100051	noir	100	10	M5	40	110	10	500	K0201.1
K0201.102051	noir	102	10	M5	40	112	10	500	K0201.1
K0201.120051	noir	120	10	M5	40	130	10	500	K0201.1
K0201.136051	noir	136	10	M5	40	146	10	500	K0201.1
K0201.140051	noir	140	10	M5	40	150	10	500	K0201.1
K0201.160051	noir	160	10	M5	40	170	10	500	K0201.1

## Poignées de manutention en aluminium rondes

### Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	A	B	D	H	L	T	Charge N	Référence Rondelle de finition
K0201.180051	noir	180	10	M5	40	190	10	500	K0201.1
K0201.200051	noir	200	10	M5	40	210	10	500	K0201.1
K0201.235051	noir	235	10	M5	40	245	10	500	K0201.1
K0201.250051	noir	250	10	M5	40	260	10	500	K0201.1
K0201.300051	noir	300	10	M5	40	310	10	500	K0201.1
K0201.350051	noir	350	10	M5	40	360	10	500	K0201.1
K0201.120061	noir	120	12	M6	42	132	12	500	K0201.6
K0201.136061	noir	136	12	M6	42	148	12	500	K0201.6
K0201.140061	noir	140	12	M6	42	152	12	500	K0201.6
K0201.160061	noir	160	12	M6	42	172	12	500	K0201.6
K0201.180061	noir	180	12	M6	42	192	12	500	K0201.6
K0201.200061	noir	200	12	M6	42	212	12	500	K0201.6
K0201.235061	noir	235	12	M6	42	247	12	500	K0201.6
K0201.250061	noir	250	12	M6	42	262	12	500	K0201.6
K0201.300061	noir	300	12	M6	42	312	12	500	K0201.6
K0201.350061	noir	350	12	M6	42	362	12	500	K0201.6
K0201.140081	noir	140	16	M8	58	156	12	500	-
K0201.160081	noir	160	16	M8	58	176	12	500	-
K0201.180081	noir	180	16	M8	58	196	12	500	-
K0201.200081	noir	200	16	M8	58	216	12	500	-
K0201.235081	noir	235	16	M8	58	251	12	500	-
K0201.250081	noir	250	16	M8	58	266	12	500	-
K0201.300081	noir	300	16	M8	58	316	12	500	-
K0201.350081	noir	350	16	M8	58	366	12	500	-
K0201.200101	noir	200	20	M10	70	220	19	500	-
K0201.235101	noir	235	20	M10	70	255	19	500	-
K0201.250101	noir	250	20	M10	70	270	19	500	-
K0201.300101	noir	300	20	M10	70	320	19	500	-
K0201.350101	noir	350	20	M10	70	370	19	500	-
K0201.032043	nature	32	8	M4	32	40	10	500	K0201.5
K0201.055043	nature	55	8	M4	32	63	10	500	K0201.5
K0201.064043	nature	64	8	M4	32	72	10	500	K0201.5
K0201.076043	nature	76	8	M4	32	84	10	500	K0201.5
K0201.088043	nature	88	8	M4	32	96	10	500	K0201.5
K0201.096043	nature	96	8	M4	32	104	10	500	K0201.5
K0201.098043	nature	98	8	M4	32	106	10	500	K0201.5
K0201.100043	nature	100	8	M4	32	108	10	500	K0201.5
K0201.102043	nature	102	8	M4	32	110	10	500	K0201.5
K0201.120043	nature	120	8	M4	32	128	10	500	K0201.5
K0201.136043	nature	136	8	M4	32	144	10	500	K0201.5
K0201.055053	nature	55	10	M5	40	65	10	500	K0201.3
K0201.064053	nature	64	10	M5	40	74	10	500	K0201.3
K0201.076053	nature	76	10	M5	40	86	10	500	K0201.3
K0201.088053	nature	88	10	M5	40	98	10	500	K0201.3
K0201.096053	nature	96	10	M5	40	106	10	500	K0201.3
K0201.098053	nature	98	10	M5	40	108	10	500	K0201.3
K0201.100053	nature	100	10	M5	40	110	10	500	K0201.3
K0201.102053	nature	102	10	M5	40	112	10	500	K0201.3
K0201.120053	nature	120	10	M5	40	130	10	500	K0201.3
K0201.136053	nature	136	10	M5	40	146	10	500	K0201.3
K0201.140053	nature	140	10	M5	40	150	10	500	K0201.3
K0201.160053	nature	160	10	M5	40	170	10	500	K0201.3
K0201.180053	nature	180	10	M5	40	190	10	500	K0201.3
K0201.200053	nature	200	10	M5	40	210	10	500	K0201.3
K0201.235053	nature	235	10	M5	40	245	10	500	K0201.3
K0201.250053	nature	250	10	M5	40	260	10	500	K0201.3
K0201.300053	nature	300	10	M5	40	310	10	500	K0201.3
K0201.350053	nature	350	10	M5	40	360	10	500	K0201.3
K0201.120063	nature	120	12	M6	42	132	12	500	K0201.7
K0201.136063	nature	136	12	M6	42	148	12	500	K0201.7
K0201.140063	nature	140	12	M6	42	152	12	500	K0201.7

## Poignées de manutention en aluminium rondes

### Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	A	B	D	H	L	T	Charge N	Référence Rondelle de finition
K0201.160063	nature	160	12	M6	42	172	12	500	K0201.7
K0201.180063	nature	180	12	M6	42	192	12	500	K0201.7
K0201.200063	nature	200	12	M6	42	212	12	500	K0201.7
K0201.235063	nature	235	12	M6	42	247	12	500	K0201.7
K0201.250063	nature	250	12	M6	42	262	12	500	K0201.7
K0201.300063	nature	300	12	M6	42	312	12	500	K0201.7
K0201.350063	nature	350	12	M6	42	362	12	500	K0201.7
K0201.140083	nature	140	16	M8	58	156	12	500	-
K0201.160083	nature	160	16	M8	58	176	12	500	-
K0201.180083	nature	180	16	M8	58	196	12	500	-
K0201.200083	nature	200	16	M8	58	216	12	500	-
K0201.235083	nature	235	16	M8	58	251	12	500	-
K0201.250083	nature	250	16	M8	58	266	12	500	-
K0201.300083	nature	300	16	M8	58	316	12	500	-
K0201.350083	nature	350	16	M8	58	366	12	500	-
K0201.200103	nature	200	20	M10	70	220	19	500	-
K0201.235103	nature	235	20	M10	70	255	19	500	-
K0201.250103	nature	250	20	M10	70	270	19	500	-
K0201.300103	nature	300	20	M10	70	320	19	500	-
K0201.350103	nature	350	20	M10	70	370	19	500	-