

PRODUKTDATENBLATT

XT38

PROLINE ●●●○


- Lebensdauer
- Schnitrigkeit Vollmaterial
- Schnitrigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ideal für antriebsschwache Maschinen



Typenbezeichnung	XT38
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	205702
GTIN	4011890054253
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,173 kg
Produktabmessung	230 x 1,9 x 22,23
Durchmesser 1	230 mm
Stärke	1,9 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	6650 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A46U9BF1415
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890055243
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	235 mm
Breite Verpackung	235 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,325 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE