

Steinbearbeitung

LE 12-3 WET, PRCD

Bestell-Nr. 378.461



1150 Watt Nass-Steinschleifer mit PRCD-Schalter, 115 mm

- Kraftvoller 1150 Watt-Motor
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- Pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- Die neue Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Schleifteller
- 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauchsicherung. Erhöht die Flexibilität, reduziert das Gewicht und vermeidet Verletzungen durch Schlauchschellen
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- Spindelarretierung

Technische Attribute	LE 12-3 WET, PRCD
Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	1200-3700 /min
Leistungsaufnahme	1150 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	340 x 140 mm
Anschlusschlauch mit Schnellkupplung	2 m
Gewicht	2,4 kg

Grundausrüstung
1 Griffhaube
1 Klett-Kabelhalter

Zubehör

Gummikupplung



Für alle Anwendungen, wo ein weicher Schliff gewünscht ist. Passt sich zusammen mit dem Klett-Teller flexibel der Oberfläche des Werkstückes an. Wird als Zwischenstück zwischen M 14-Maschinenanschluss und Klett-Teller geschraubt.

VE	Bestell-Nr.
1	240.338

Steinbearbeitung

Klett-Teller, weich

Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M 14-Anschluss.



Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
100 Ø	1	253.814

Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)

Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik. Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.



Abmessung in mm:	Korn:	Farbe:	VE	Bestell-Nr.
100 Ø	K 60	dunkelgrün	1	253.815
100 Ø	K 100	blau	1	253.816
100 Ø	K 200	hellgrün	1	253.817
100 Ø	K 400	gelb	1	253.818
100 Ø	K 800	orange	1	253.819
100 Ø	K 1500	rot	1	253.820
100 Ø	K 3000	braun	1	253.821
100 Ø	K 10000	schwarz	1	253.822

Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass im Set



Im Set mit 5 Körnungen. Zum Schleifen und Polieren.

Abmessung in mm:	Korn:	Bestell-Nr.
100 Ø	K 100 - 1500	253.823