

1002 - Admi®Cool



Gummi-Kühlerschlauch, beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel sowie handelsübliche Kühlwasserzusätze.

Seele: EPDM, schwarz, glatt

Decke: EPDM, schwarz, glatt - ab NW 20 stoffgemustert

Druckträger: synthetisches Textilgewebe

Temperaturbereich: -20 °C bis +95 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1002- 10-40	10 x 3,0	40	3 / 9	0,214	MT	4006918360102
1002- 13-40	13 x 3,0	40	3 / 9	0,264	MT	4006918360133
1002- 15-40	15 x 3,5	40	3 / 9	0,356	MT	4006918360157
1002- 16-40	16 x 3,5	40	3 / 9	0,375	MT	4006918360164
1002- 18-40	18 x 3,5	40	3 / 9	0,413	MT	4006918360188
1002- 19-40	19 x 3,5	40	3 / 9	0,433	MT	4006918360195
1002- 20-40	20 x 3,5	40	3 / 9	0,452	MT	4006918360201
1002- 22-40	22 x 3,5	40	3 / 9	0,540	MT	4006918360225
1002- 25-40	25 x 3,5	40	3 / 9	0,548	MT	4006918360256
1002- 28-40	28 x 4,0	40	3 / 9	0,703	MT	4006918360287
1002- 30-40	30 x 4,0	40	3 / 9	0,747	MT	4006918360300
1002- 32-40	32 x 4,0	40	3 / 9	0,791	MT	4006918360324
1002- 35-40	35 x 4,0	40	3 / 9	0,857	MT	4006918360355
1002- 38-40	38 x 4,0	40	3 / 9	0,923	MT	4006918360386
1002- 40-40	40 x 4,0	40	3 / 9	0,967	MT	4006918360409
1002- 42-40	42 x 4,0	40	3 / 9	1,011	MT	4006918360423
1002- 45-40	45 x 4,5	40	3 / 9	1,224	MT	4006918360454
1002- 48-40	48 x 4,5	40	3 / 9	1,298	MT	4006918360485
1002- 50-40	50 x 4,5	40	3 / 9	1,348	MT	4006918360508
1002- 55-40	55 x 4,5	40	3 / 9	1,471	MT	4006918360553
1002- 60-40	60 x 5,0	40	3 / 9	1,786	MT	4006918360607
1002- 65-40	65 x 5,0	40	3 / 9	1,923	MT	4006918360652
1002- 70-40	70 x 5,0	40	3 / 9	2,061	MT	4006918360706
1002- 75-40	75 x 5,0	40	3 / 9	2,197	MT	4006918360751

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1002- 80-40	80 x 5,0	40	3 / 9	2,335	MT	4006918360805
1002- 90-20	90 x 5,0	20	3 / 9	2,610	MT	4006918360904
1002-100-20	100 x 6,0	20	3 / 9	3,495	MT	4006918360997
1002-110-20	110 x 6,0	20	3 / 9	3,825	MT	4006918360980