


Synergy 21 Bodeneinbaustrahler ARGOS rund mini IP67 cw V2



kwh/1000h:	0,50
Lumen:	80
Watt:	0,6
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	15000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C






Voltage: DC 12V
Leistung: 0,6W
LED Lichtfarbe: cw, 6000K ±150
LED: 1 Stück SMD2835
Lumen: 3,82
Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg
Material: 304/316 Edelstahl
Schutzklasse: IP67
Größe: Ø 30mm, Höhe 18,5mm
Einbaumaß: Ø 24mm
Gewicht: 20g
Anschlusskabel: AWG22(2-polig) mit IP67 Stecker

Merkmale


Merkmal	Wert
Ampere:	0.05
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Grösse:	30*18,5

Merkmal	Wert
LED - Gehäusefarbe:	Silber
LED - Gehäusematerial:	Edelstahl
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lumen:	3.82
Schutzklasse:	IP67
Volt:	12
Gewicht:	0.02 Kg

Weitere Bilder



SYNERGY 21





Zubehör

Art.-Nr.	Name
156522	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 10W
156529	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 20W
156531	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Solar Panel ink. Akku 30W
109456	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 3W IP67
109457	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 8W IP67
109458	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Netzteil 12V / 30W IP67
109461	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 1m
109462	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 2m
109463	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verlängerungskabel IP67 3m
109469	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub T-Stück IP67
109473	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Endkappe IP67
113976	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Anschlusskabel IP67 1m
178007	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub single color Dimmer IP67
109460	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Dämmerungssensor IP67
109471	Synergy 21 LED Bodeneinbaustrahler ARGOS zub Verteiler-Dose IP67