

Synergy 21 LED HID Corn Retrofit E40 360° 45W nw



kwh/1000h:	45,00
Lumen:	6750
Watt:	45,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



E40 Gewinde-Sockel (E27 auf Anfrage verfügbar)
Ersatz für 200W HPS / MHL

LED: 208*SMD2835 (Samsung)
Farbe: neutralweiss, andere Lichtfarben sind auf Anfrage verfügbar.
Kelvin: 4000K
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 360° und Sockel Drehbar um 350°
Wattage (W): 45
Lumen (Lm) : 6750
Abdeckung: milchig
Dimmbar: nein
Voltage (V): 100-277VAC, 50/60Hz
Durchmesser: 85 mm
Gesamtlänge: 253 mm
Schutzklasse: IP64
Betriebstemperatur: -40°~+60°C

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 45

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	180
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Lichtfarbe:	neutralweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	4500
Lumen:	6750
Schutzklasse:	IP64
Sockel:	E40
Gewicht:	0.73 Kg
Garantie:	60 Monate

Weitere Bilder

Features:



Installation:



Zubehör

Art.-Nr.	Name
88206	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E27->E40
91903	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E40->E27

Art.-Nr.	Name
101893	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E40->PGZ 12
117502	Synergy 21 LED Adapter für LED-Leuchtmittel E40->E40 lang