

Artikelnummer: 308652

Kurzbeschreibung: Rvs etagewagen 3 etages, 685 x 380 mm

Langbeschreibung: Rvs etagewagen 3 etages, 685 x 380 mm: Gemaakt van roestvrij staal 18/0. Ingeschroefde en diepgetrokken laadvlakken met omtrekrand en grote radii (zonder vuilophoeken). Gevoerd met anti-trommelvoering. [ul] Stuurwielen met grijsblauwe niet-strepende grijsblauwe banden, waarvan 2 geremd volgens de Europese norm EN 1757-3, massieve doorbuigingswielen beschermen tegen

beschadigingen. Laadoppervlak: B 685 x D 380 mm Buitenafmetingen: B 710 x D 400 mm. Totale hoogte: 805 mm Hoogte bovenverdieping: 680 mm Afstand tussen de verdiepingen: 200 mm Draagvermogen: 100 kg Wiel a": 100 mm Eigen gewicht: 10 kg[ul]

