

Artikelnummer: 308857

Kurzbeschreibung: LIFTER-schaarhefwagen Pramac type HX 10E, vorklengte 2000 x vorkbreedte 540 mm, tot 1000 kg

Langbeschreibung: LIFTER-schaarhefwagen Pramac type HX 10E, vorklengte 2000 x vorkbreedte 540 mm, tot 1000 kg: De LIFTER Pramac-schaarheftruck type HX 10E heeft een maximale hefcapaciteit van 1000 kg. De vorkmaten van de LIFTER-schaarheftruck Pramac type HX 10E zijn bij vorklengte 2000 tot vorkbreedte 540 mm. De tweecilinder LIFTER-schaarheftruck Pramac type HX 10E biedt een beter overzicht en is speciaal ontworpen voor lage bouwhoogtes. Het stuurwiel is voorzien van rubber en de heftruck is voorzien van een NOODSTOP-veiligheidsschakelaar om veiligheidsredenen. In de LIFTER Pramac-schaarheftrucks van het type HX 10E zijn stabilisatoren geïntegreerd. De krachtige hijsmotor produceert 1,6 KW, de startaccu heeft 12 Volt 60 Ah en de externe 230 Volt lader 10 Ah. Het draagvermogen is 1.000 kilogram per 1000 millimeter LSP. De hefhoogte van de LIFTER Pramac type HX 10E schaarheftruck is 800 millimeter, de kleur is Pramac groen.

Meer details:

- Dubbele cilinder voor een lagere totale hoogte en een beter overzicht
- Geïntegreerde stabilisatoren
- Rubber stuurwiel
- Laadrollen: polyurethaan
- Noodstop-veiligheidsschakelaar
- Kan met de hand worden verplaatst tot een hefhoogte van 400 mm.
- Laadvermogen: 1.000 kg met 1000 mm LSP
- Hefhoogte: 800 mm
- Krachtige hijsmotor: 1,6 KW
- vorklengte x vorkbreedte: 2000 x 540 mm (AK-AK)
- Startaccu: 12 Volt 60 Ah, en externe 230 Volt lader 10 Ah
- Kleur: Pramac groen

