



Leírás:

R 1" x 3/4"-os (R 1" x 19 mm) külső menetes tömlővégek törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben, tömlők tartályokra csatlakoztatáshoz

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- d3= R 1" átmérőjű külső csőmenettel
- csővég külső átmérője d1 = 19 mm, ill. 3/4" (csatlakozó rész)
- h = 52 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	531600
GTIN	4007228705782
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	10

szín	természetes
Súly (kg)	0,01

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	10
M x S x M (mm)	250 x 250 x 170

KE bruttó tömege, kg	0,1
----------------------	------------

Paletta

Dobozok száma	144
Rétegek száma	8
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonok száma rétegenként	18
Súly (kg)	164,0