

Artikelnummer: 129553

Kurzbeschreibung: Beistellwagen, mit offenen Etagenböden, ohne Holzplatten/Eurokästen, neigbar

Langbeschreibung: Beistellwagen, mit offenen Etagenböden, ohne Holzplatten/Eurokästen, neigbar: Beistellwagen mit offenen Etagenböden. Bei dieser Variante lassen sich die obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15-Grad und 30-Grad neigen. Arretierung mittels Federriegel. Dies ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten an verschiedensten Arbeitsplätzen. Bock- und Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß europäischer Norm EN1757-3. Ladefläche offener Rahmen für Euro-Kunststoffkästen. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: L 620 x B 410 mm Außenmaße: L 950 x B 420 mm Etagenhöhe: 180/670/1150 mm Etagenböden: offen Tragkraft: 200 kg Rad-ø: 125 mm Eigengewicht: 26 kg



EAN/GTIN: 4250448502666