

Artikelnummer: 45154

Kurzbeschreibung: Beistell- und Kommissionswagen

Langbeschreibung: Beistell- und Kommissionswagen: Wagen auf Rollen zum Beistellen und Kommissionieren. Für den Einsatz im Lager, im Büro oder bei der Produktion von Kleinteilen. Etagen aus MDF-Platten mit überstehender Stahlkante. Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, rollengelagert mit TPE-Bereifung mit Rillenkugellager. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gem. EN 1757-3. Pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010). Tragfähigkeit: 150 kg Maße: L 1210 x B 480 x H 1070 mm untere Ladefläche: L 1040 x B 470 mm obere Ladeflächen: L 630 x B 470 mm Etagenhöhen: 170/440/745/1055 mm Rad-ø: 125 mm Gewicht: 39 kg



EAN/GTIN: 4250448502918