

Rahmenroller

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 1000 mm, Ladehöhe 275 mm, Plattform offen, Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern



Artikelnummer: 157846

Rahmenroller

Traglast 1000 kg

Rahmenroller

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 1000 mm
- Ladehöhe 275 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Plattform offen
- Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
- Stahlkonstruktion, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung
- Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- Mit Elastik-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät Transportroller

Rollen Anzahl / Art 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rollertyp	Rahmenroller	Rad-Ø	200 mm
Traglast	1000 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	ja	Höhe	330 mm
Ladehöhe	275 mm	Länge	1220 mm
Ladeflächenlänge	1200 mm	Breite	1020 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm	Material	Stahl
Plattform	offen	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Ladefläche Ausstattung	4 Fangecken als Aufsatzhilfe	Farbe	enzianblau // RAL5010
Lenkstange	als Zubehör (nicht enthalten)	Garantie	5 Jahre
Bereifung	Elastik	Gewicht	31 kg
Radlager	Kugellager		

Zubehör

157850



Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau