

## RAPIDLIFT

### Palettenhubwagen

#### Royal XF

Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 52 mm



Artikelnummer: 400123

### RAPIDLIFT Extra flacher Palettenhubwagen Royal XF


#### Palettenhubwagen

- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Gabelspitzen mit Schwellenkufen
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 52 mm
- Hubhöhe 170 mm / abgesenkte Höhe 55 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- Rahmen aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 210 °
- Kolben aus Stahl, hartverchromt und geschliffen
- Länge 1505 mm
- Gewicht 65 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Breite Lenkräder	50 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Länge	1505 mm
Traglast	2000 kg	Lenkeinschlag	210 °
Länge Gabel	1150 mm	Gabel Ausstattung	Schwellenkufen
Breite Gabelzinken	160 mm	Schnellhub	nein
Tragbreite	540 mm	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Material	Stahl
Bedienung Fahrwerk	manuell	Oberfläche Rahmen	pulverbeschichtet
Hubhöhe (min.)	55 mm	Farbe Rahmen	schwarz
Hubhöhe (max.)	170 mm	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Polyurethan	Farbe Gabeln	blutorange // RAL2002
Material Gabelrollen	Polyurethan	Farbe Deichsel	schwarz
Gabelrollen	Tandem	Material Kolben	Stahl
Durchmesser Gabelrollen	52 mm	Oberfläche Kolben	hartverchromt und geschliffen
Breite Gabelrolle	75 mm	Gewicht	65 kg
Durchmesser Lenkräder	180 mm		

## Zubehör

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
--------	--	---

## Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

626475



Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen