


hofs

Wannenbodenregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 535 mm, Fachlast 200 kg, 6 Ebene(n) mit Wannenboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 865385



hofs
REGALSYSTEME



hofs Wannenboden-Regal

Anbauregal

Wannenbodenregal



- Anbaufeld
- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Geeignet für Gefahrstoffe und Kleingebinde
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 535 mm
- Feldlast 1500 kg
- Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- 6 Ebene(n) mit Wannenboden
- Ebenen mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung

- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt


Technische Details



| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Böden / Ebenen Ausstattung | Aufkantung und Sicherheitsfalzung |
| Gefahrstoff-Lagertyp | Regal | Fachlast | 200 kg |
| Regaltyp | Wannenbodenregal | Feldlast | 1500 kg |
| Regalsystem | Stecksystem | Fachbreite | 1000 mm |
| Regalfeld | Anbaufeld | Fachtiefe | 500 mm |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Lager und Werkstatt | Nutzung | einseitig |
| geeignet für (Produkt/Material) | Gefahrstoffe, Kleingebinde | Stabilität / Aussteifung / Verst | Aussteifungstraversen |
| Material | Stahl | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Höhe | 2500 mm | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Breite | 1010 mm | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Tiefe | 535 mm | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot |
| Böden- / Ebenentyp | Wannenboden | Garantie | 5 Jahre |
| Böden / Ebenen Anzahl | 6 Stück | Gewicht | 47,62 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 865501 |  | Wannenboden für Wannenbodenregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, Ausgestattet mit Aufkantung und Sicherheitsfalzung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 868419 |  | Pfosten für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 139145 |  | Reifenkarre, Traglast 200 kg, Für Reifen Ø 540 - 820 mm, manuell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| 139153 |  | <p>Reifenwagen, für 8 Reifen (Breite 275 mm) Reifen mit einem Ø von 540 - 820 mm, Traglast 300 kg, 2 Etagen, Reifenträger durch Verschraubung in der Breite verstellbar, Höhe x Länge x Breite 1430 x 780 x 1205 mm, Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung</p> |
| 201012 |  | <p>Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz</p> |
| 504734 |  | <p>Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen</p> |
| 532403 |  | <p>Werkzeugwagen - bestückt, Höhe x Breite x Tiefe 950 x 610 x 450 mm, 6 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit Lackierung in RAL3020 Verkehrsrot, Front mit Lackierung in RAL7016 Anthrazitgrau</p> |