

Halogenstab 78mm, R7s 220-240V 60W

Artikel-Nr. 12581

Lampenleistung: 60 W
 Lampenspannung: 220 - 240 V
 Lichtstrom: 980 lm
 Sockel: R7s
 Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
 Gedrehtes Glas: Nein
 Durchmesser: 8 mm
 Gesamtlänge: 78 mm
 UV-Schutz: Nein
 Brennstellung: beliebig
 Infrarottechnik: Nein
 Ausführung: klar
 Farbtemperatur: 2700 K
 Energieeffizienzklasse: C
 Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h



Halogenstab 78mm Halogenstab, R7s, klar, 2000h Lebensdauer. Halogenstab mit hellem und funkelndem natürlichem Licht, das speziell zur Hervorhebung von Bereichen in Ihrem Zuhause oder Ihrem Garten entwickelt wurde.

Energieeffizienzklasse: C
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 60
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:05:07



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.