

**Artikelnummer:** 129853

**Kurzbeschreibung:** Tischwagen, 2 Ladeflächen, 1600 x 800 mm, Tragkraft 1000 kg

**Langbeschreibung:** Tischwagen, 2 Ladeflächen, 1600 x 800 mm, Tragkraft 1000 kg: Elastik-Vollgummibereifung mit Kugellager, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar), Elastik-Vollgummibereifung mit Kugellager. Ladefläche aus Siebdruckplatte. Rahmen aus Winkelstahl (40 x 40 x 4 mm). Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL5010) Ladefläche: 1600 x 800 mm

Außenmaße: 1750 x 800 mm

Etagenhöhe: 280/920 mm

Schiebegriffhöhe: 890 mm

Tragkraft: 1000 kg

Radbreite: 200 mm

Eigengewicht: 98 kg

Rad

**EAN/GTIN:** 4250448501775

