Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage DLS-SK 15-9/10m Art.-Nr. D 740 013







Arbeitsdruck: max. 15 bar bei

20°C

Luftanschluss: Schnellkupplung und

Stecknippel

Länge:10 mSchlauchinnenØ9 mmSchlauchaußenØ15 mmFarbe:Blau matt

Abmessungen (BxTxH): 240x240x80 mm

Gewicht: 1,491 kg

Stand: 05.02.2009 / hndr

Allgemeine Beschreibung

Verwendung Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft

Lieferumfang Druckluftschlauch Länge 10 m mit montierter Kupplung

und Stecknippel NW 7,2 Europrofil

Verpackung Mit 2 Banderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie

eingeschweißt

Garantie - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage DLS-SK 15-9/10m Art.-Nr. D 740 013



Druckluftschlauch

Aufbau Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebeeinlage.

Schlauchfarbe innen schwarz, außen blau.

Robustheit Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest.

widerstandsfähig und besitzt eine hervorragende

chemische Beständigkeit.

Handhabung Der Gewebeschlauch lässt sich gut aufrollen, bei

Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten.

Druckluftanschlüsse Komplett konfektioniert mit Schnellkupplung und

Stecknippel. Der Schlauch ist sofort einsatzbereit.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.