

pavo

Chariot à plate-forme "Pro", capacité de charge: 300 kg

- chariot en tôle d'acier
- poignée avec revêtement mousse pour protéger les mains
- avec revêtement du plateau antidérapant
- la protection périphérique protège les murs et les cadres de porte
- dossier de poussée rabattable
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- surface de charge: (L)900 x (P)610 mm
- dimensions déplié: (L)900 x (P)610 x (H)910 mm
- dimensions replié: (L)900 x (P)610 x (H)130 mm

Exemples d'utilisation:

- chariot maniable pour un transport rapide d'objets dans l'entreprise et pendant les déplacements

Adapté pour:

- jardineries
- supermarchés de vente de boissons
- hall de dépôts
- garages
- bureaux



Chariot à plate-forme "Pro", capacité de charge: 300 kg



Chariot à plate-forme "Pro" - vue latérale

Produit	Modèle	Surface de charge (L x P)	Dimensions (L x P x H)	Capacité de charge	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Chariot à plate-forme en tôle d'acier	plate-forme en tôle d'acier	900 x 610 mm	900 x 610 x 910 mm	300 kg	noir / orange	8019663	7300255