


Klaptritt aus Aluminium, mit Rollen



■ robustes, standsicheres, leichtes und handliches Arbeitspodest


- unter Belastung versinken die 4 Rollen im Holm und gewährleisten einen sicheren Stand
- profilierte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- zusammengeklappt nur 190 mm schmal
- schnelle und platzsparende Unterbringung dank des kleinen Staumaßes


Roll / Stop-Automatik

Stabile Sicherung gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.


Anzahl Stufen	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Standhöhe [m]	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Farbe	–	grün	pink	gelb	blau	–
Gewicht [kg]	1,7	2,2	2,2	1,7	1,7	2,4
Bestellnummer	137-482-J9	257-456-J9	257-457-J9	137-489-J9	137-494-J9	137-487-J9

Kunststoff-Stufen-Doppelleiter

- Beidseitig begehbare Stufen-Doppelleiter mit Holmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Hochfeste Gurtbänder
- Massive, langlebige Scharnierverschraubung
- Rutschhemmende, geriffelte Stufen, 80 mm tief

NEU


Anzahl Stufen	2x4	2x6	2x8	2x10
Arbeitshöhe A [m]	2,40	2,85	3,30	3,75
Arbeitshöhe B [m]	0,40	0,85	1,30	1,75
Arbeitshöhe C [m]	1,00	1,50	1,95	2,46
Arbeitshöhe D [m]	0,95	1,40	1,85	2,25
Breite Außen [mm]	490	550	610	660
Gewicht [kg]	8	12	15	18
Bestellnummer	257-534-J9	257-535-J9	257-536-J9	257-537-J9

