

## Rollcart chantier à fûts

force 150 kg, pour fût 1 x 50-100 litres, support-fût avec roulettes, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, hauteur x longueur x largeur 475 x 610 x 520 mm, avec bandage polyamide



Numéro d'article: 158287

## Rollcart Chantier à fûts

chantier à fûts



- force 150 kg
- pour fût 1 x 50-100 litres
- support-fût avec roulettes
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 475 x 610 x 520 mm
- 2 roues et 2 roulettes pivotantes
- avec bandage polyamide
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes pivotantes avec freins
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	nombre/type de roulettes	2 roues et 2 roulettes pivotantes
type de diable de manutention	chantier à fûts	pneumatique	polyamide
charge	150 kg	roulement	roulement à rouleaux
capacité	fût 1 x 50-100 litres	équipement roue	roulettes pivotantes avec

			freins
matériau	acier	patins pour escaliers	non
hauteur	475 mm	poignée de sécurité	non
longueur	610 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	520 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
support-fût	roulettes	norme	EN 1757-3 (frein)
rabattable	non	Poids	12 kg

## Accessoires

158285		Levier pour chantier à fûts, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec blocage par verrou à ressort
158289		Bac de rétention pour chantier à fûts, volume de rétention 10 l, équipé de avec support pour l'extraction, en plastique