

## BS-ROLLEN roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

force 60 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 75 mm, moyeu avec palier lisse, frein total, renvoi de frein manuel, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159270



## BS-ROLLEN Roulette pour machines

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 60 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 75 mm
- espacement des trous des vis 48x48/38x38 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein total, renvoi de frein manuel
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
type de roulettes	roulette pour appareils	frein	frein total
kit	non	renvoi de frein	manuel
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non

charge	60 kg	hauteur totale	103 mm
pneumatique	TPE	largeur de roulement	25 mm
Ø de roue	75 mm	propriété surface de roulement	Silencieux
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	60 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	60 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	48x48/38x38 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
matériau de boîtier	acier	couleur des pneumatiques	gris