

débitmètre FMT 3 HORNET 85

plage de mesure 5 - 120 l/min, pour diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau avec une viscosité maximale de 0,8 mPas, raccordement G1" extérieur



Numéro d'article: 160064

Débitmètre FMT 3 HORNET 85

un compteur pour tous les sens de débit

débitmètre

- plage de mesure 5 - 120 l/min
- pour diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau avec une viscosité maximale de 0,8 mPas
- raccordement G1" extérieur
- pression de travail 10 bar
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- écran éclairé, 2 lignes
- volucompteur réinitialisable, un totalisateur non réinitialisable
- avec pile 2x1,5 V (AAA)
- boîtier en POM
- volume de livraison : kit d'aménagement incl.

Détails techniques

type de stockage de produits dans	manutention de fûts / conteneurs	équipement accessoires	écran éclairé, 2 lignes
manipulation de fûts / conteneur	débitmètre	fonction accessoires	volucompteur réinitialisable, un totalisateur non réinitialisable
plage de mesure	5-120 l/min	alimentation	pile 2x1,5 V (AAA)

fluide	diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau	matériau de boîtier	POM
viscosité max.	0,8-40 mPas	volume de livraison	kit d'aménagement incl.
température du fluide	-10-40 °C	Numéro d'enregistrement DEEE	DE82006647
raccordement	G1" extérieur	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
pression de service	10 bar	Poids	0,35 kg
indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions		