

## RAPIDLIFT transpalette Royal XL



force 5000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 210 mm, roulettes pivotantes avec bandage acier, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage acier, largeur x Ø 75 x 80 mm



Numéro d'article: 210799

## RAPIDLIFT Transpalette Royal XL

transpalette

- force 5000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 210 mm
- largeur de portée 580 mm
- roulettes pivotantes avec bandage acier, largeur x Ø 50 x 200 mm
- galets de fourche tandem avec bandage acier, largeur x Ø 75 x 80 mm
- hauteur de levage 210 mm / hauteur abaissée 90 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure acierrigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 180 °
- longueur 1540 mm
- poids 160 kg

## Détails techniques

appareil de levage chariot de levage

Diamètre de galets de 80 mm

		fourche
type de chariot de levage	transpalette	Largeur de galet de fourche 75 mm
charge	5000 kg	diamètre des roulettes pivotante 200 mm
longueur de fourche	1150 mm	largeur des roulettes pivotantes 50 mm
largeur dents de fourche	210 mm	longueur 1540 mm
largeur de portée	580 mm	braquage 180 °
commande de levage	manuel/hydraulique	course rapide non
commande du mécanisme de rouleme	manuel	timon fonctions levée-neutre-descente
hauteur de levage (min.)	90 mm	matériau acier
hauteur de levage (max.)	210 mm	surface de fourches finition peinture époxy
matériau de roulettes pivotantes	acier	couleur des fourches orangé sang // RAL2002
matériau galets de fourche	acier	couleur du timon noir
galets de fourche	tandem	Poids 160 kg

## Accessoires

149500



Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène

## Cela s'adapte aussi ...

148638



palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite

149500



Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène

217180



palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein

217213



palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

221284



gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique

221309



gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique

221381



gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9

227875



chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge

407817



bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

626475



caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein