

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total



force 70 kg, avec bandage TPE, diamètre 50 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm



Numéro d'article: 243182

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total

- force 70 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 50 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisée et passivée bleue
- fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	trou de fixation
modèle	Roulette pivotante	trou de fixation	11 mm
charge	70 kg	matériau de boîtier	acier
pneumatique	TPE	frein	frein total
Ø de roue	50 mm	surface de boîtier	galvanisée et passivée bleue

matériau de jante polypropylène

Poids 0,27 kg