

potelet à sangle

avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir

Numéro d'article: 505362



Porte-sangle

potelet à sangle

- convient pour le intérieur
- avec 1 courroie(s)
- diamètre de montant 83 mm
- diamètre pied 380 mm
- longueur 3,7 m
- courroie en jaune/noir
- montant en PVC coloris noir
- pied en PVC en noir
- poids 2 kg

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de balisage	diamètre montant	83 mm
système de balisage	système de sangles	matériau montant	PVC
type de système de	potelet à sangle	couleur de montant	noir

balisage		
lieu d'utilisation	intérieur	matériau pied PVC
hauteur	970 mm	couleur du pied noir
longueur	3,7 m	couleur de la sangle jaune/noir
nombre de courroies	1	Poids 2 kg
diamètre du pied	380 mm	

Accessoires

505370



pour système de sangles

Cela s'adapte aussi ...

148962



Barrières légères, hauteur x largeur 1000 x 2000 mm, en polyéthylène haute pression en orange avec bandes réfléchissantes rouges/blanches

501757



kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc

523822



kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm

523853



protection anti-collision, convient pour le intérieur, hauteur x largeur 400 x 160 mm, longueur des côtés 160 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller

529543



corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc