

## **bac gerbable norme Europe Classic**

hauteur x longueur x largeur 130 x 600 x 400 mm, capacité 25 l, en polypropylène en bleu, Parois ajourés, fond plein

**Numéro d'article: 570122**



## **Bac gerbable norme Europe Classic**





bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 130 x 600 x 400 mm
- capacité 25 l
- force 25 kg
- capacité de gerbage 400 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en bleu
- Parois ajourés, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec rebord de gerbage gerbable Plusieurs niveaux en toute sécurité
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter



## Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	fond renforcé par	rainures de renfort
capacité	25 l	charge	25 kg
hauteur	130 mm	capacité de gerbage	400 kg
longueur	600 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
largeur	400 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polypropylène	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
gerbable	oui	convient pour les convoyeurs à r	oui
gerbable avec	rebord gerbage	dispositif de support	poignées
emboîtable	non	couleur	bleu
pliable	non	Poids	1,48 kg
structure de cloison	ajourés		

## Accessoires

574779		couvercle combiné, en polypropylène, pour bac à bec, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm, en bleu
574983		Clips de fermeture, pour couvercle à charnière, en polypropylène
575024		châssis roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en polypropylène
863812		plateau roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en bleu

## Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion