


# Axialbausatz EAMM-A-V25-42A

Teilenummer: 4582608  
☆ Kernprogramm

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	40 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,19 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	0,5 Nm
Produktgewicht	83 g
Schnittstellencode Aktuator	V25
Schnittstellencode Motor In	42A
Werkstoffhinweis	RoHS konform