

**Artikelnummer:** 128760

**Kurzbeschreibung:** Nestbarer Rollbehälter, 3-seitig, verzinkt, Traglast 500 kg

**Langbeschreibung:** Nestbarer Rollbehälter, 3-seitig, verzinkt, Traglast 500 kg: Der nestbare Rollbehälter ist mit einer Rückwand und zwei Seitengittern gearbeitet. Das Innenmaß des Behälters beträgt 673 Millimeter in der Breite und 794 Millimeter in der Tiefe. Darin lassen sich bis zu 500 kg Last verteilen. Galvanisch blau verzinkt, ist die Oberfläche des Rollbehälters besonders widerstandsfähig und robust. Das Handling des nestbaren Rollbehälters ist denkbar einfach, da sich der Boden mittels Federtechnik ganz einfach zur Seite klappen lässt. Mehrere Rollbehälter können so problemlos ineinander geschoben und platzsparend transportiert bzw. gelagert werden. Vier leichtlaufende, graue Rollen machen den Rollwagen mobil und wendig. Die zwei Lenkrollen mit praktischem Feststeller und die zwei Bockrollen haben einen Durchmesser von 125 Millimetern und eine Elastikbereifung. Der Vorteil dieser Bereifung liegt in einer längeren Haltbarkeit und damit einer höheren Lebensdauer. Außerdem laufen die Rollen leise. 2 Seitengitter, Rückwand Nestbar Galvanisch blau verzinkt Anzahl Zwischenböden: wahlweise mit keinem, einem oder zwei Zwischenböden Die Ausführung mit einem Zwischenboden: Zwischenboden klappbar, mittig angebracht, fest an der Rückwand arretiert Boden mit Federtechnik zu Seite klappbar, nestbar für optimalen Leerguttransport 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, grau, Elastikbereifung, 125 mm Traglast: 500 kg Innenmaß: B 673 x T 794 mm



**EAN/GTIN:** 4260474941551