

Artikelnummer: 401341

Kurzbeschreibung: Aufbauportal m. Ausleger, Grundtisch STANDARD Arbeitstisch/Werkbank UNIVERSAL/PROFI, 1250 mm, rubinrot

Langbeschreibung: Aufbauportal m. Ausleger, Grundtisch STANDARD Arbeitstisch-/Werkbanksystem UNIVERSAL/PROFI: Das Manuflex Aufbauportal mit Ausleger bietet eine Nutzhöhe von 1500 mm. Das Manuflex Aufbauportal eignet sich für die Grundtische der Serien Universal Standard und Profi Standard. Geeignet für alle Grundtische der Serien Universal Standard und Profi Standard ist diese Ausführung des Manuflex Aufbauportal mit Ausleger. Das Aufbauportal besteht aus zwei Aufbauprofilen mit Befestigungsbeschlägen, einer Querstabilisierungsstrebe, zwei Auslegern und einer Schienenbahn-Laufschiene. Das Manuflex Aufbauportal bietet eine Nutzhöhe von 1500 mm, die Tiefe des Auslegers beträgt 350 mm. Das Aufbauportal hat eine Tiefe von 55 mm bei einer Breite von 60 mm. Insgesamt kann das Aufbauportal mit 120 kg belastet werden, der Ausleger bietet eine Belastbarkeit von 40 kg. Hochwertig pulverbeschichtet, ist das Manuflex Aufbauportal aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl. Die einzelnen Komponenten können im Raster von 30 mm höhenverstellt werden. So können Sie die Lochplatten oder Ablagekonsolen zur Ablage von Werkzeugen und Geräten individuell einstellen. Weitere Details: Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung Nutzhöhe: 1500 mm Tiefe: 55 mm Breite: 60 mm (Ma ssangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen) Gesamthöhe: 2100 mm Für Arbeitstische der Systeme Universal Standard und Werkbänke Profi Standard mit Tiefe 700 mm 2 Aufbauprofile inkl. Befestigungsbeschlägen, eine Querstabilisierungsstrebe, 2 Ausleger und 1 Schienenbahn-Laufschiene Hochwertig pulverbeschichtet Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar Belastbarkeit: 120 kg Belastbarkeit Ausleger: 40 kg Tiefe Schienenbahnausleger: 700 mm Tiefe Ausleger: 350 mm Jederzeit erweiterbar 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl



EAN/GTIN: 4045916131406