

Productinformatie

00 21 37

Gereedschapskoffer "Robust45 Move" Elektro



- Uitgebreid gevuld met 63 merkgereedschappen. Gedeeltelijk VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60900
- Max. belasting: 35 kg
- 45 liter capaciteit
- Voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden: stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig
- Gasdrukdemper in het scharnier
- Pneumatisch gedempt deksel
- Documentenvak; gereedschapspanelen gemaakt van vuilafstotende dubbelwandige PP-platen met gereedschapshouders, te vullen met gereedschap
- In totaal 147 insteekmogelijkheden
- Onderbak met aluminium scheidingsplaatjes
- Uitschuifbare handgreep voor eenvoudig transport
- Grote, soepele rollen
- Buitenafmetingen (B x H x D): 609 x 428 x 263 mm. Binnenafmetingen (B x H x D): 540 x 364 x 229 mm
- Stof- en waterdicht
- Automatische drukaanpassingsventiel
- Temperatuurstabiel van - 30°C tot + 80°C
- Mogelijkheid voor hangslot
- Afsluitbare bodemschaal individueel te verdelen door aluminium scheidingsstelsel
- Ergonomische tweecomponenten-greep
- Voor vliegtuigen geschikte koffer uit slagvast polypropyleen

Algemeen

Artikel-nr.	00 21 37
EAN	4003773082606
gewicht	14.770 g
Afmetingen	609 x 425 x 262 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Afmeting breedte buiten (binnen)	609 mm (540 mm)
Afmeting hoogte buiten (binnen)	263 mm (229 mm)
Afmeting diepte buiten (binnen)	428 mm (364 mm)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





Met documentenvak