

Termékinformációk

11 12 160

Huzalcsupaszító fogó

Univerzális

- Egy-, több- és hajszerű vezetékhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel max. Ø 5,0 mm ill. 10 mm² vezeték-keresztmetszet
- Egyszerű beállítás a kívánt huzal- vagy pászmaátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	11 12 160
EAN	4003773034964
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	156 g
Méret	160 x 57 x 19 mm

Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	10 mm ²
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 5,0 mm
AWG	8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk