

Broszura informacyjna

20 05 140

- Szczęki płaskie, krótkie, szerokie szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce płaskie

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	20 05 140
EAN	4003773042464
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	136 g
Wymiary	140 x 56 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Długość szczęki (L3)	28,0 mm
Szerokość główki (W3)	15,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

